

6

5

4

3

2

1

D

D

C


C

B

B

A

A



红色或棕色线, 接开关电源+24V端  
 蓝色线, 接开关电源COM端  
 黄绿双色线, 接开关电源PE

1 CLK+  
 2 SYNC+  
 3 XCH-  
 4 YCH-  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9 CLK-  
 10 SYNC-  
 11 XCH+  
 12 YCH+  
 13  
 14  
 15 GND\_S

6路振镜输出

1 CLK+  
 2 SYNC+  
 3 XCH-  
 4 YCH-  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9 CLK-  
 10 SYNC-  
 11 XCH+  
 12 YCH+  
 13  
 14  
 15 GND\_S

图形选择及大小调节

6路振镜控制

控制部分

振镜状态信号为2Hz, 占空比50%, 5V脉冲信号

有源输出, 输出电平>21.5V

低电平输入有效, 输入阻抗0-1K

有源输出, 输出电平>21.5V(未启用)